



CONFORME

EN 659:2003+A1:2008

COMPOSITION

1. COUCHE EXTÉRIEURE

Dos : Nomex® - en combinaison avec un revêtement céramique dans les zones les plus exposées - Offre une meilleure protection contre les risques mécaniques et augmente la durée de vie du matériau. La structure du revêtement céramique assure la flexibilité du gant.

Paume : Nomex® / Kevlar tissu tricoté avec un revêtement en silicone

Nomex® : résistant à la chaleur, léger et durable grâce à la structure spéciale

Kevlar : résistant à la chaleur, résistant à l'abrasion, résistant aux coupures, extrêmement solide, léger

2. COUCHE INTERMÉDIAIRE

Fleece en aramide recyclé – Protection thermique contre la chaleur et le froid

3. RENFORT

HiPro® (Hidden Protection) – Renfort spécial à l'intérieur du dos du gant avec le matériau PORON®XRD™ à structure ondulante et absorbant les chocs

Ce matériau est léger, doux, élastique, respirant et absorbant les chocs. Il associe une excellente capacité d'absorption des chocs à une élasticité élevée, mais reprend toujours sa forme et ses conditions d'origine.

Haute protection contre la chaleur rayonnante : 58,5 s (avec membrane en PU) / 68,7 s (avec membrane en PTFE)

Protection contre les risques thermiques et mécaniques

4. MEMBRANE

Porelle® FR – Résistant aux flammes, protège contre l'eau (liquides), la vapeur d'eau, le vent, les produits chimiques et agents pathogènes (ISO 16604), très respirant (Ret < 7 selon ISO 11092), flexible, sensible et solide

5. DOUBLURE

Aramide



revêtement céramique

TAILLES

 (cm)	15,2–16,5	16,5–19	19–21,6	21,6–24,2	24,2–26,7	26,7–29,2	29,2–30,4	30,4–32,9
size	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

MANCHETTE

Flexi – Manchette tricotée avec élastique forte

Easy – Manchette en nomex

Evo – Manchette en nomex avec ourlet élastique

Long - Manchette allongée en nomex avec bande de serrage et fermeture velcro



MARIS FLEXI



MARIS EASY



MARIS FLEXI



MARIS EASY



MARIS EVO



MARIS LONG



MARIS EVO



MARIS LONG

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Coupe anatomique qui reproduit la forme naturelle de la main – Chaque gant est préformé sur un fer spécial.

Elements réfléchissants, Nomex® haute visibilité

Mousqueton pour attacher les gants aux vêtements

Egalement disponible en rouge

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Enlevez l'excès de saletés après chaque utilisation.

Attachez les fermetures velcro et retirez les mousquetons avant le lavage.

Utilisez un détergent liquide.

Lavez à programme court.

Pour améliorer l'ajustement des gants, remodelez (mettez) les gants plusieurs fois après le lavage et pendant le séchage.

Ne pas sécher à la lumière directe du soleil ou sur des sources de chaleur, ne pas utiliser de sèche-linge.

Entreposez dans un endroit sec.

60 °C

